

Garant
Frezy kuliste z Diabolo VHM, do kopiowania, TiAlN, Ø Dc×L1: 0,6X10 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	207373 0,6X10
GTIN	4045197936196
Klasa artykułu	11X

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:

specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane **dobrane do obróbki twardych materiałów w obszarze wysokiej wydajności**. Nadają się również do **obróbki miedzi elektrolitycznej**. Kąt przechyłu $\alpha=16^\circ$.

Tolerancje:

- **promień ostrzy: Kontur promienia = 0 / -0,005 mm.**
- **Ø szyjki: D₄ = 0 / -0,01 mm.**

wskazówka:

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję a_p!

Wartości dla:

Kopiowanie: = a_p = korekta 0,05 × D × a_p

W celu obliczenia prędkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny! np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 25 stopni

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L_c: 0,48 mm

Promień ostrza R₁: 0,3 mm

wysięg L₁ z szyjką: 10 mm

Ø szyjki D₁: 0,57 mm

długość całkowita L: 50 mm

Opis techniczny

Promień ostrza R ₁	0,3 mm
Kąt linii śrubowej	25 stopni

długość całkowita L	50 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Ø szyjki D_1	0,57 mm
Czynnik korekcji $a_{p\text{ korr}}$	0,12
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC	0,012 mm
Ø chwytu D_s	4 mm
Liczba zębów Z	2
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ przy obcinaniu	0,007 mm
długość ostrzy L_c	0,48 mm
wysięg L_1 z szyjką	10 mm
Ø ostrzy D_c	0,6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ przy kopiowaniu	0,004 mm
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja Ø nominalnej	0 / -0,005
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt	DIN 6535 HA h5
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe