

**Wiertła kręte z HSS walcowane N, bez powłoki, Ø DC h8: 12,8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114000 12,8
GTIN	4045197009517
Klasa artykułu	12B

**Opis****Wykonanie:**

**Walcowane rołkowo**, normalny kąt pochylenia linii śrubowej, normalna grubość i wznios rdzenia. Wymiary według DIN 338.

bez naruszania struktury, dlatego bardziej sprężyste i dostosowane do cięższych robót (np. do wiertarek ręcznych). Korzystna cena.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 81,8 mm

Długość rowków wiórowych  $L_c$ : 101 mm

długość całkowita L: 151 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 12,8 mm

posuw f w stali < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/obr,

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. $D_c$	12,8 mm
posuw f w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/obr,
Długość rowków wiórowych $L_c$	101 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Ø chwytu $D_s$	12,8 mm
długość całkowita L	151 mm

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub>	81,8 mm
kąt wierzchołkowy	118 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte