

**Wózki składane, Typ: KW11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919810 KW11
GTIN	4017976011547
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Rama z rur stalowych, ze składanym pałąkiem do pchania, 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe. platforma z płyty drewnopodobnej. Ogumienie TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w częściach, ze względu na niższe koszty transportu. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

masa	24 kg
wysokość po złożeniu	315 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
liczba kółek stałych bez hamulca	2
szerokość po złożeniu	995 mm

wys. powierzchni ładunkowej	230 mm
Ø koła	160 mm
Nośność maksymalna	250 kg
głębokość po złożeniu	620 mm
typ	KW11
szerokość powierzchni ładunkowej	900 mm
materiał kółka	TPE
norma	EN 1757-3
głębokość powierzchni ładunkowej	600 mm
Rodzaj produktu	Wózek składany