

HOLEX

Perforatory okrągłe do blach, z łożyskiem oporowym, Ø stempla (Ø otworu): 70mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	834100 70
GTIN	2050001002648
Klasa artykułu	86C

Opis

Wykonanie:

Perforator składa się z matrycy, stempla i śruby dociskowej.

Z oporowym łożyskiem kulkowym w celu łatwiejszego uruchamiania za pomocą klucza. Dzięki redukcji tarcia między perforatorem a śrubą praca wymaga mniejszej siły.

Zastosowanie:

Do wykrawania różnych materiałów, takich jak blacha stalowa, blacha V2A, blacha aluminiowa, blacha miedziana itd. Szczególnie nadaje się do stosowania w trudno dostępnych miejscach (np. duże arkusze blachy, szafy sterownicze, skrzynki bezpieczników różnicowych, pudełka rozdzielcze, tablice rozdzielcze, zlewozmywaki, karoserie itd.). Nie nadaje się do obróbki rur. Podczas pracy konieczne nasmarować śrubę dociskową i matrycę.

Obsługa:

a) za pomocą **kluczy do śrub**.

b) za pomocą **hydraulicznych przyrządów ręcznych** nr 834655 rozm. 1.

c) za pomocą **hydraulicznej pompy ręcznej** nr 834700. **Powyżej Ø 50 zaleca się użycie hydraulicznej pompy ręcznej.**

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.

wskazówka:

- **przy napędzie urządzeniami hydraulicznymi należy wymienić śrubę dociskową na sworzeń pociągowy nr 834070 (wyposażenie dodatkowe)**

- **wielk. 32 i 35 do wykonywania otworów na baterie 1/2" w zlewozmywakach ze stali nierdzewnej.**

Opis techniczny

do grubości materiału (blacha St 37)	3 mm
do blach nierdzewnych zależnie od wytrzymałości do	2 mm
śruba dociskowa	M 20×1,5×90
rozwartość klucza do śruby dociskowej	30 mm
Ø wstępnie nawiercanego otworu	21 mm
Ø stempla (Ø otworu)	70 mm
Rodzaj produktu	Narzędzie do perforowania

Akcesoria

Perforatory okrągłe do blach, bez łożyska oporowego Ø stempla (Ø otworu) 70 mm	834000 70
Śruby docisk. zamienne, do perforatorów okrągłych Ø gwintu / długość 20/90 mm	834040 20/90
Śruby docisk. zamienne, z łożyskiem oporowym, do perforatorów okrągłych Ø gwintu / długość 20/90 mm	834060 20/90