

Perforatory szczelinowe z łożyskiem oporowym , Ø stempla (Ø otworu): 50,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	834160 50,5
GTIN	2050000995668
Klasa artykułu	86C

Opis

Wykonanie:

Perforator składa się z matrycy, stempla i śruby dociskowej.

Z oporowym łożyskiem kulkowym i **stemplem rozcinającym**, który rozcina wykrawany krążek na 3 części. Umożliwia to łatwe usuwanie materiału odpadowego z matrycy.

Zastosowanie:

Do perforowania różnych materiałów, takich jak blacha stalowa węglowa i V2A, blacha aluminiowa i miedziana itp., zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych (np. duże arkusze blachy, szafy rozdzielcze, skrzynki bezpieczników, puszkę rozdzielcze, tablice przyrządów, zlewozmywaki, karoserie itp.). Nie nadają się do rur. Śrubę dociskową i matrycę podczas pracy należy bezwzględnie smarować. **Napęd:** a) za pomocą **klucza do śrub**, b) za pomocą **ręcznego przyrządu hydraulicznego** nr 834655, c) za pomocą **ręcznej pompy hydraulicznej** nr 834700. **Od Ø 50 zaleca się stosować ręczną pompę hydrauliczną.**

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.

wskazówka:

- przy napędzie urządzeniami hydraulicznymi należy wymienić śrubę dociskową na **sworzeń pociągowy nr 834070 (wyposażenie dodatkowe)**
- **wielk. 32 i 35 do wykonywania otworów na baterie 1/2" w zlewozmywakach ze stali nierdzewnej.**

do gwintów metrycznych wg DIN EN 60423: M 50×1,5

śruba dociskowa: M 20×1,5×70

Ø wstępnie nawiercanego otworu: 21 mm

rozwartość klucza do śruby dociskowej: 30 mm

do grubości materiału (blacha St 37): 3 mm
do blach nierdzewnych zależnie od wytrzymałości do: 2 mm

Opis techniczny

do gwintów metrycznych wg DIN EN 60423	M 50×1,5
do blach nierdzewnych zależnie od wytrzymałości do	2 mm
Ø wstępnie nawiercanego otworu	21 mm
Ø stempla (Ø otworu)	50,5 mm
śruba dociskowa	M 20×1,5×70
do grubości materiału (blacha St 37)	3 mm
rozwartość klucza do śruby dociskowej	30 mm

Akcesoria

Śruby docisk. zamienne, z łożyskiem oporowym, do perforatorów okrągłych Ø gwintu / długość 20/70 mm	834060 20/70
Śruby docisk. zamienne, do perforatorów okrągłych Ø gwintu / długość 20/70 mm	834040 20/70