

HOLEX**Perforatory szczelinowe z łożyskiem oporowym , Ø stempla (Ø otworu):
28,3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	834160 28,3
GTIN	2050000995613
Klasa artykułu	86C

Opis**Wykonanie:**

Perforator składa się z matrycy, stempla i śruby dociskowej.

Z oporowym łożyskiem kulkowym i **stemplem rozcinającym**, który rozcina wykrawany krążek na 3 części. Umożliwia to łatwe usuwanie materiału odpadowego z matrycy.

Zastosowanie:

Do wykrawania różnych materiałów, takich jak blacha stalowa, blacha V2A, blacha aluminiowa, blacha miedziana itd. Szczególnie nadaje się do stosowania w trudno dostępnych miejscach (np. duże arkusze blachy, szafy sterownicze, skrzynki bezpieczników różnicowych, puszki rozdzielcze, tablice rozdzielcze, zlewozmywaki, karoserie itd.). Nie nadaje się do obróbki rur. Podczas pracy koniecznie nasmarować śrubę dociskową i matrycę.

Obsługa:

- za pomocą **kluczy do śrub**.
- za pomocą **hydraulicznych przyrządów ręcznych** nr 834655 rozm. 1.
- za pomocą **hydraulicznej pompy ręcznej** nr 834700. **Powyżej Ø 50 zaleca się użycie hydraulicznej pompy ręcznej.**

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.

wskazówka:

- przy napędzie urządzeniami hydraulicznymi należy wymienić śrubę dociskową na **sworzeń pociągowy nr 834070 (wyposażenie dodatkowe)**
- wielk. 32 i 35 do wykonywania otworów na baterie 1/2" w zlewozmywakach ze stali nierdzewnej.

Opis techniczny

Ø wstępnie nawiercanego otworu	11 mm
do blach nierdzewnych zależnie od wytrzymałości do	1,25 mm
Ø stempla (Ø otworu)	28,3 mm
rozwartość klucza do śruby dociskowej	17 mm
do gwintów do rurek pancernych wg DIN 40430	Pg21
do grubości materiału (blacha St 37)	1,75 mm
śruba dociskowa	M10×1×55
Rodzaj produktu	Narzędzie do perforowania

Akcesoria

Śruby docisk. zamienne, do perforatorów okrągłych Ø gwintu / długość 10/55 mm	834040 10/55
Śruby docisk. zamienne, z łożyskiem oporowym, do perforatorów okrągłych Ø gwintu / długość 10/55 mm	834060 10/55