

Garant**APMX 16.0,12 TR, HB7515, Typ: ST1400**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215746 ST1400
GTIN	4045197938176
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:

Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 7$ mm.

grubość płyty: 5,76 mm

posuw f_z na ząb: 0,14 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,14 mm
typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMX 16.0,12 TR
Gatunek	HB7515
Materiał ostrza	Stop twardy
grubość płyty	5,76 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	380 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	265 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	220 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	210 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	195 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	270 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	170 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	170 m/min	K
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		