

**Garant****Wysokowydajne frezy GARANT Power Q, Trzpień walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 16/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212803 16/2
GTIN	4045197938268
Klasa artykułu	210

**Opis****Część zamienna:**

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 1,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

**Opis techniczny**

Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	6,13 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	3,73 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Ø chwytu $D_s$ h6	16 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Frez obiegowy Ø $D_{min.}$	24 mm
Ø ostrzy $D_c$	16 mm
Ø $D_3$	8 mm
Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	30 mm
długość całkowita $L_{ges}$	150 mm
Długość wysięgu $L_1$	70 mm

pasująca wymienna płytką skrawająca	XOM.060310
Frez obiegowy $a_p$	0,3 mm
Seria	Power Q
Kąt ustawienia $\kappa$	15 stopni
wykonanie chwytu	Trzpień walcowy
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2