



Wiertła kręte z HSS prec. walcowane rolkowo N, bez powłoki, Ø DC h8: 3,6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	114020 3,6
GTIN	4045197009791
Klasa artykułu	12B

Opis

Wykonanie:

Walcowane rolkowo, normalny kąt pochylenia linii śrubowej, normalna grubość i wznios rdzenia. Wymiary według DIN 338.

solidne wiertło kręte o wzmocnionym rdzeniu i małym ścinie, do lekkiego nawiercania i dokładnego centrowania przewidzianych otworów. **Precyzyjnie walcowane rolkowo rowki wiórowe.**

wskazówka:

wielk. 14-20: chwyt oØ 13 mm z 3 powierzchniami mocującymi.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 33,6 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 39 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s : 3,6 mm

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,03 mm/obr,

Opis techniczny

Ø nom. D_c	3,6 mm
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,03 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	2
Długość rowków wiórowych L_c	39 mm

Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
\varnothing chwytu D_s	3,6 mm
długość całkowita L	70 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	33,6 mm
kąt wierzchołkowy	118 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte