

**Garant**

**Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang z małą podziałką, Trzpień walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 20/3mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215956 20/3
GTIN	4045197939913
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Maksymalna stabilność dzięki płytom skrawającym ułożonych stycznie.

Duże wartości posuwu zapewniają maksymalną wydajność skrawania dzięki optymalnej stabilności płytek skrawających w kierunku siły skrawającej

**wskazówka:**

Stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr **211750, wielk. 1,2** z ostrzem nr **674252, wielk. 8 IP**.

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	3
śruby mocujące	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	30 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	LO.U0904..
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	20 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub> h6	20 mm
długość całkowita L <sub>ges</sub>	110 mm
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p maks.</sub>	8 mm
Seria	Power Tang
wykonanie chwytu	Trzpień walcowy

Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2