

HOLEX®**Frezy 45° do fazowania, Chwył Weldon, Typ: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216625 4
GTIN	4045197940162
Klasa artykułu	220

Opis

Frezy 45° do fazowania 4 Liczba ostrzy Z: 1

Ø D: 4 mm

maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$: 10 mmDługość wysięgu L_1 : 28 mmdługość całkowita $L_{ges.}$: 80 mmØ chwytu D_s h6: 12 mm**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytką skrawającą	SP..060304
Ø D	4 mm
Długość wysięgu L_1	28 mm
długość całkowita $L_{ges.}$	80 mm
maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$	10 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	3,5 mm
śruby mocujące	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Liczba ostrzy Z	1
Ø ostrzy D_c	4 mm
Ø chwytu D_s h6	12 mm
wykonanie chwytu	Chwył Weldon

Kąt sfazowania w ruchu powrotnym	45 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Grot dla Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2