

**HOLEX®**
**Frezy 45° do fazowania, Chwyt Weldon, Typ: 12**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216625 12
GTIN	4045197940186
Klasa artykułu	220

**Opis**

Frezy 45° do fazowania 12 Liczba ostrzy Z: 1  
 Ø D: 12 mm  
 maksymalna Ø sfazowania  $D_{maks.}$ : 23,7 mm  
 Długość wysięgu  $L_1$ : 37 mm  
 długość całkowita  $L_{ges}$ : 100 mm  
 Ø chwytu  $D_s$  h6: 20 mm

**Opis techniczny**

śruby mocujące	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ø ostrzy $D_c$	12 mm
maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$	23,7 mm
Ø chwytu $D_s$ h6	20 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	SP..09T308
długość całkowita $L_{ges}$	100 mm
Ø D	12 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	4 mm
Liczba ostrzy Z	1
Długość wysięgu $L_1$	37 mm
wykonanie chwytu	Chwyt Weldon

Kąt sfazowania w ruchu powrotnym	45 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

---

## Akcesoria

Grot dla Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0