

HOLEX®**Frezy 45° do fazowania, Chwył Weldon, Typ: 16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216625 16
GTIN	4045197940193
Klasa artykułu	220

Opis

Frezy 45° do fazowania 16 Liczba ostrzy Z: 2
Ø D: 16 mm
maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$: 28,8 mm
Długość wysięgu L_1 : 32 mm
długość całkowita $L_{ges.}$: 100 mm
Ø chwytu D_s h6: 16 mm

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	100 mm
Liczba ostrzy Z	2
pasująca wymienna płytką skrawającą	SP..09T308
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	4 mm
Długość wysięgu L_1	32 mm
Ø D	16 mm
maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$	28,8 mm
Ø ostrzy D_c	16 mm
Ø chwytu D_s h6	16 mm
śruby mocujące	219841 (15IP; 3,0 Nm)
wykonanie chwytu	Chwył Weldon

Kąt sfazowania w ruchu powrotnym	45 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0
--	------------