

HOLEX®**SNMX 120408, HUX25, Promień: 1-4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251399 1-4
GTIN	4045197940391
Klasa artykułu	29W

Opis**Pasuje do :**

Uchwyt zaciskowy PSSN. Na przykład uchwyt zaciskowy obracany nr 251102; 251103; 251112; 251113.

wskazówka:

Do zastosowania z płytkami skrawającymi o promieniu > 3 mm należy zmodyfikować uchwyt płyt.

Gatunek: HUX25

głębokość skrawania a_p : 1 - 4 mm

posuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 120 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 30 - 80 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	ciągłe
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HUX25

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 120 m/min
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	30 - 80 m/min
Materiał ostrza 	HM
głębokość skrawania a_p	1 - 4 mm
posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
Seria	Noże eco
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Noże
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMX 120408
Atrybut nazwy produktu	HUX25