



Narzędzie do radełkowania bezwiórowego lewy, Wielkość chwytu: 12 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290019 12
GTIN	4030741660696
Klasa artykułu	29I

Opis

Wykonanie:

Kołek HM zapewnia większość odporność na zużycie.

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

- **minimalne ciśnienie, zmniejszone obciążenie obrabianego przedmiotu i obrabiarki**
- **wrzeciono synchronizowane do łatwego ustawiania uchwytów rolek i wysokości kłów.**

dla profilu radełkowania: RAA 2×AA

dla profilu radełkowania: RGE30° BL/BR30°

dla profilu radełkowania: RGE45° BL/BR45°

do \varnothing radełkowania d_1 : 15 mm

do szerokości radełkowania b : 4 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 4 mm

zakres roboczy: 0 - 15 mm

oś krążka: 290311

Opis techniczny

do \varnothing radełkowania d_1	15 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	4 mm
oś krążka	290311
do szerokości radełkowania b	4 mm
zakres roboczy	0 - 15 mm
dla profilu radełkowania	RAA 2×AA

dla profilu radełkowania

RGE30° BL/BR30°

dla profilu radełkowania

RGE45° BL/BR45°