



## Narzędzie do radełkowania bezwiórowego prawy, Wielkość chwytu: 16 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	290018 16
GTIN	4030741660733
Klasa artykułu	29I

### Opis

#### Wykonanie:

Kołek HM zapewnia większość odporność na zużycie.

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

- **minimalne ciśnienie, zmniejszone obciążenie obrabianego przedmiotu i obrabiarki**
- **wrzeciono synchronizowane do łatwego ustawiania uchwytów rolek i wysokości kłów.**

dla profilu radełkowania: RGE45° BL/BR45°

do  $\varnothing$  radełkowania  $d_1$ : 15 mm

do szerokości radełkowania  $b$ : 4 mm

do otworów radełek  $\varnothing d_2$ : 4 mm

zakres roboczy: 0 - 15 mm

oś krążka: 299910 6

### Opis techniczny

oś krążka	299910 6
do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	15 mm
do szerokości radełkowania $b$	4 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	4 mm
zakres roboczy	0 - 15 mm
dla profilu radełkowania	RAA 2xAA
dla profilu radełkowania	RGE30° BL/BR30°

dla profilu radełkowania

RGE45° BL/BR45°

Rodzaj produktu

Narzędzie do radełkowania