

fetra[®]
....**Wózek widłowy ręczny z wagą, nośność: 2000kg****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919915 2000
GTIN	4017976021225
Klasa artykułu	96D

Opis**Wykonanie:**

Rama i widły ze sztywnych kształtowników o przekroju zamkniętym. Zakres ważenia 1-2000 kg, z dokładnością ± 2 kg. Wielkość podziałki elementarnej 1 kg. Wyświetlacz LCD, panel dotykowy z przyciskiem wł./wył. i przyciskiem Tara, zasilanie z 4 baterii AA 1,5V (w zakresie dostawy).

Objaśnienie:

rolki poliuretanowe tandemowe

koła zwrotne z poliuretanu

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Powłoka lakiernicza:

Żółto-czarna, lakier proszkowy.

Opis techniczny

szerokość	540 mm
długość wideł	1150 mm
szerokość wideł	160 mm

nośność	2000 kg
masa	117 kg
zakres podnoszenia	85 - 205 mm
materiał kółek skrętnych	poliuretan
materiał rolek w widełkach	poliuretanowe typu tandem
długość	1550 mm
Waga	tak
kolor	żółto-czarne
zakres ważenia	1 - 2000 kg
Liczba dołączonych baterii	4
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081557 LR6
stopień ochrony IP	IP 65
Rodzaj produktu	Widłowy wózek podnośny

Aksesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081551 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081553 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081552 LR6