

**fetra**<sup>®</sup>  
...  
...**Wywrotki kolebowe z przechyłem samoczynnym i kurkiem spustowym,  
pojemność skrzyni: 350 l****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919925 350
GTIN	4017976160306
Klasa artykułu	96D

**Opis****Wykonanie:**

Solidna konstrukcja spawana z blachy stalowej o grubości 3 mm. Podwozie z kieszeniami na widły wózka. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, opony poliamidowe. Zabezpieczenie przed stoczeniem i przechyłem za pomocą łańcucha ogniwowego.

**Objaśnienie:**

**kurtek spustowy** z sitem do oddzielania zanieczyszczeń stałych

**Przechył następuje samoczynnie po zlurowaniu blokady.**

Linka do włączania przechyłu ze stanowiska operatora.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wysokość: 1070 mm

wysokość bez rolek: 837 mm

długość: 1294 mm

szerokość: 731 mm

wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami: 981 mm

wysokość wewnętrzna kieszeni: 90 mm

**Opis techniczny**

linka	tak
mechanizm przechyłu	Wciągniki linowe
rozstaw kieszeni B	192 mm
Liczba kół	4
wymiar C kieszeni	592 mm
wykonanie kurka spustowego	zawór spustowy z sitkiem
z kieszeniami na widły	tak
pojemność skrzyni	350 l
liczba kółek stałych bez hamulca	2
wysokość	1070 mm
wymiar A kieszeni	190 mm
wymiar D kieszeni	90 mm
wysokość wewnętrzna kieszeni	90 mm
materiał kółka	poliamidu
długość	1294 mm
wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami	981 mm
nośność	1000 kg
szerokość wewnętrzna kieszeni	190 mm
masa	126 kg
szerokość	731 mm
Ø koła	200 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
zabezpieczenie przed przechyłem	tak
kolor	niebieski brylantowy RAL 5007
norma	EN 1757-3
wysokość bez rolek	837 mm
Rodzaj produktu	Zbiorniki przechylne

