

Garant**DC.T 11T304, Gatunek: HB730-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260462 HB730-1
GTIN	4045197941435
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T304 HB730-1 Gatunek: HB730-1

Łamacz wiórów: XUM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 3,3 mmposuw f : 0,15 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 35 - 230 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza 	HM
Gatunek	HB730-1
posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
Zastosowanie główne	UNI

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,4 - 3,3 mm
Łamacz wiórów	XUM
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	35 - 230 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,3 mm
powłoka	Nano-PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia