

Garant**DC.T 11T308, Gatunek: HB730-1**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 260464 HB730-1 |
| GTIN | 4045197941442 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

DC.T 11T308 HB730-1 Gatunek: HB730-1

Łamacz wiórów: XUM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 3,3 mmposuw f : 0,15 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 35 - 230 m/min

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| promień naroża | 0,8 mm |
| Materiał ostrza | HM |
| głębokość skrawania a_p | 0,4 - 3,3 mm |
| Warunki skrawania | lekko nieciągłe |
| Zastosowanie główne | UNI |
| Głębokość skrawania $a_{p\min}$ | 0,4 mm |

| | |
|---|--|
| Gatunek | HB730-1 |
| posuw f | 0,15 - 0,35 mm/obr, |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 35 - 230 m/min |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ | 3,3 mm |
| Łamacz wiórów | XUM |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| powłoka | Nano-PVD |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 11T308 |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| tolerancja | M |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |