

**Garant****Wiertła kręte z HSS/E, TiAlN, Ø DC h8: 2,3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114500 2,3
GTIN	4045197019684
Klasa artykułu	11B

**Opis****Wykonanie:****wzmocniony rdzeń wiertła.**

Wierzchołek o kształcie C.

**Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L<sub>2</sub>: 23,6 mmDługość rowków wiórowych L<sub>c</sub>: 27 mm

długość całkowita L: 53 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,3 mmposuw f w stali INOX > 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,02 mm/obr,**Opis techniczny**

posuw f w stali INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub>	27 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. D <sub>c</sub>	2,3 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,3 mm

długość całkowita L	53 mm
norma	DIN 338
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub>	23,6 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Kąt linii śrubowej	35 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Wiertła kręte