



Frezy 45° do fazowania, Chwył Weldon, Typ: 30



Dane zamówienia

Numer katalogowy	216625 30
GTIN	4045197941244
Klasa artykułu	220

Opis

Frezy 45° do fazowania 30 Liczba ostrzy Z: 3
 Ø D: 30 mm
 maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$: 42,3 mm
 Długość wysięgu L_1 : 32 mm
 długość całkowita L_{ges} : 100 mm
 Ø chwytu D_s h6: 20 mm

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	4 mm
Ø ostrzy D_c	30 mm
Liczba ostrzy Z	3
maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$	42,3 mm
Długość wysięgu L_1	32 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	SP..09T308
długość całkowita L_{ges}	100 mm
śruby mocujące	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ø chwytu D_s h6	20 mm
Ø D	30 mm
wykonanie chwytu	Chwył Weldon

Kąt sfazowania w ruchu powrotnym	45 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0
--	------------