

fetra[®]
....**Wózki stołowe podnośne, nośność: 150 kg****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919917 150
GTIN	4017976068312
Klasa artykułu	96D

Opis**Wykonanie:**

Konstrukcja z kształtowników i blachy stalowej, z mocnym pałakiem rurowym do pchania. Pompa hydrauliczna z chromowanymi tłokami. Uruchamianie pedałem. Zawór opuszczania regulowany precyzyjnie dźwiginą ręczną. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie poliuretanowe.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowy szary RAL 7016, **lakier proszkowy**.

długość: 930 mm

szerokość: 450 mm

długość powierzchni ładunkowej: 700 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 450 mm

zakres podnoszenia: 265 - 755 mm

Ø koła: 100 mm

Opis techniczny

długość powierzchni ładunkowej	700 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	450 mm

długość	930 mm
szerokość	450 mm
Ø koła	100 mm
masa	41 kg
zakres podnoszenia	265 - 755 mm
nośność	150 kg