

Garant**DN.G 110404, Gatunek: HB730-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250752 HB730-1
GTIN	4045197941381
Klasa artykułu	21G

Opis

DN.G 110404 HB730-1 Gatunek: HB730-1

Łamacz wiórów: XUM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 6 mmposuw f : 0,2 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 35 - 230 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm
Łamacz wiórów	XUM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,5 mm
posuw f	0,2 - 0,6 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	35 - 230 m/min
Zastosowanie główne	UNI

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB730-1
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza 	HM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 6 mm
powłoka	Nano-PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia