

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Wózki stołowe podnośne, nośność: 250 kg****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919917 250
GTIN	4017976068329
Klasa artykułu	96D

**Opis****Wykonanie:**

Konstrukcja z kształtowników i blachy stalowej, z mocnym pałąkiem rurowym do pchania. Pompa hydrauliczna z chromowanymi tłokami. Uruchamianie pedałem. Zawór opuszczania regulowany precyzyjnie dźwiginą ręczną. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie poliuretanowe.

**Powłoka lakiernicza:**

Antracytowy szary RAL 7016, **lakier proszkowy**.

długość: 1020 mm

szerokość: 500 mm

długość powierzchni ładunkowej: 830 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 500 mm

zakres podnoszenia: 330 - 910 mm

Ø koła: 125 mm

**Opis techniczny**

Ø koła	125 mm
długość	1020 mm

nośność	250 kg
zakres podnoszenia	330 - 910 mm
długość powierzchni ładunkowej	830 mm
szerokość	500 mm
masa	78 kg
szerokość powierzchni ładunkowej	500 mm