



Zestaw noży, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	255130 25
GTIN	4045197941732
Klasa artykułu	29W

Opis

Zestaw noży 25 mm kod ISO uchwytu: PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12 pasująca wymienna płytka skrawająca: CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..

Szerokość funkcjonalna L₄: 32 mm

długość główki L₁: 25 mm

długość całkowita L: 150 mm

części zamienne: 259981 3

Opis techniczny

Wielkość chwytu	25 mm
długość całkowita L	150 mm
długość główki L ₁	25 mm
kod ISO uchwytu	PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo

części zamienne	259981 3
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Zestaw części zamiennych do zacisków Typ 3	259981 3
--	----------