

**Zestaw noży, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255130 16
GTIN	4045197941718
Klasa artykułu	29W

Opis techniczny

długość główki L ₁	22 mm
długość główki L ₁	25 mm
długość główki L ₁	25 mm
kod ISO uchwytu	PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Wielkość chwytu	16 mm
Seria	QuickTurn
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
długość całkowita L	100 mm
części zamienne	259981 1
norma	DIN ISO 5610

norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Zestaw części zamiennych do zacisków Typ 1	259981 1
Noże chwyt / wielkość płytki 16/09 mm	250018 16/09
Oprawki chwyt / wielkość płytki 16/12 mm	251112 16/12
Noże chwyt / wielkość płytki 16/11 mm	250610 16/11