

**Zestaw noży, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265130 25
GTIN	4045197941800
Klasa artykułu	29W

Opis techniczny

długość główki L ₁	20 mm
długość główki L ₁	21,5 mm
długość główki L ₁	25 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
długość całkowita L	150 mm
kod ISO uchwytu	SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Seria	QuickTurn
Wielkość chwytu	25 mm
części zamienne	269981 3
norma	DIN ISO 5610

rodzaj zastosowania	prawe
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Zestaw części zamiennych do zacisków Typ 3	269981 3
Noże chwyt / wielkość płytki 25/12 mm	260706 25/12
Noże chwyt / wielkość płytki 25/12 mm	260006 25/12
Noże chwyt / wielkość płytki 25/11 mm	260308 25/11