

**Zestaw noży, lewe, Wielkość chwytu: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255131 25
GTIN	4045197941763
Klasa artykułu	29W

Opis

Zestaw noży 25 mm kod ISO uchwytu: PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12 pasująca wymienna płytki skrawająca: CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..

Szerokość funkcjonalna L₄: 32 mm

długość główki L₁: 25 mm

długość całkowita L: 150 mm

części zamienne: 259981 3

Opis techniczny

długość całkowita L	150 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
Wielkość chwytu	25 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
kod ISO uchwytu	PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
długość główki L ₁	25 mm

części zamienne	259981 3
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Zestaw części zamiennych do zacisków Typ 3	259981 3
--	----------