

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Wózki stołowe podnośne, nośność: 500 kg****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919917 500
GTIN	4017976068336
Klasa artykułu	96D

**Opis****Wykonanie:**

Konstrukcja z kształtowników i blachy stalowej, z mocnym pałkiem rurowym do pchania. Pompa hydrauliczna z chromowanymi tłokami. Uruchamianie pedałem. Zawór opuszczania regulowany precyzyjnie dźwiginą ręczną. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie poliuretanowe.

**Powłoka lakiernicza:**

Antracytowy szary RAL 7016, **lakier proszkowy.**

długość: 1275 mm

szerokość: 520 mm

długość powierzchni ładunkowej: 1010 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 520 mm

zakres podnoszenia: 435 - 1000 mm

Ø koła: 150 mm

**Opis techniczny**

szerokość	520 mm
Ø koła	150 mm

zakres podnoszenia	435 - 1000 mm
masa	118 kg
długość	1275 mm
długość powierzchni ładunkowej	1010 mm
nośność	500 kg
szerokość powierzchni ładunkowej	520 mm