

Garant**Wiertła z krótkim stopniem, z HSS 180°, waporyzowane, do śrub: M3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	117240 M3
GTIN	4045197036162
Klasa artykułu	11C

Opis**Wykonanie:**

Bardzo stabilne. Wysoka precyzja ruchu obrotowego zapewnia współosiowość otworu i pogłębienia.

specjalna obróbka powierzchni zmniejszająca skłonność do narostów i poprawiająca odprowadzanie wiórów.

Zastosowanie:

Do przelotowych otworów pod gwint wg DIN-ISO 273 i do pogłębień wg DIN 74, str. 2, kształt H, J i K, wykonanie średnie. Do śrub wg norm DIN 912, 6912, 7984, ISO 1207 (DIN 84).

Opis techniczny

Długość rowków wiórowych L_c	28 mm
Wysokość stopni L_1 1. stopnia 180°	9 mm
$\varnothing D_1$ 1. stopnia 180° h8	3,4 mm
$\varnothing D_2$ 2. stopnia 180° h8	6 mm
Liczba ostrzy Z	2
do śrub	M3
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,03 mm/obr,
\varnothing chwytu D_s	6 mm
długość całkowita L	66 mm
powłoka	waporyzowane
Materiał ostrza	HSS

norma	DIN 1897
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	118 stopni
chwyt	Kołek walcowy h8
Kąt stopnia pogłębiającego	180 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h8
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertło stopniowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	45 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	30 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	25 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	25 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		