

HOLEX®**Wiertła kręte z HSS prec. walcowane rolkowo N, bez powłoki, Ø h8: 8,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114020 8,1
GTIN	4045197010247
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Walcowane rolkowo, normalny kąt pochylenia linii śrubowej, normalna grubość i wznios rdzenia. Wymiary według DIN 338.

solidne wiertło kręte o wzmocnionym rdzeniu i małym ścinie, do lekkiego nawiercania i dokładnego centrowania przewidzianych otworów. **Precyzyjnie walcowane rolkowo rowki wiórowe.**

wskazówka:

wielk. 14-20: chwyt oØ 13 mm z 3 powierzchniami mocującymi.

Materiał ostrza

 : HSS

typ: N

chwyt: Trzpień walcowy

chłodzenie wewnętrzne: false

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków mocujących: 75 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 117 mm

Ø chwytu: 8,1 mm

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,1 mm/obr,

Opis techniczny

Długość rowków mocujących	75 mm
Ø nomin.	8,1 mm
Liczba ostrzy Z	2

posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,1 mm/obr,
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Ø chwytu	8,1 mm
długość całkowita L _{całk.}	117 mm
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia	62,85 mm
kąt wierzchołkowy	118 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	false
pierścień barwny	bez