

Garant**Wiertła wielostopniowe, z HSS/E, bez powłoki, Ø ostrzy: 30-40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	118320 30-40
GTIN	4045197036605
Klasa artykułu	11C

Opis**Wykonanie:**

z walcowym nawiertakiem, średnice opisane w rowku. Chwyt z 3 dodat. powierzchniami.

Zastosowanie:

do wiercenia i okrawania, maksymalna grubość materiału = wysokość stopnia (zob. tabela).

Opis techniczny

stopnie wiertła rosnąco o	1 mm
wysokość stopni	5 mm
długość całkowita	98 mm
Ø chwytu	13 mm
Ø ostrzy D _c	30 - 40 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS E
norma	Norma zakładowa
chwyt	Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertło stopniowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		