

Garant**XOMT060310ZZER, HB4430, Typ: TI**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212842 TI
GTIN	4045197942593
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:Zalecane wartości dla $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$.Promień programowany przy $a_{p,max}$: 2 mmposuw f_z na ząb: 0,5 mm

grubość płytki S: 3.18 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,5 mm
typ	Ti
promień naroża	1 mm
grubość płytki S	3.18 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XOMT060310ZZER
Gatunek	HB4430
Materiał ostrza	HM

zalecana głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Promień programowany przy $a_{p \text{ max}}$	2 mm
liczba wymian/ostrzy	3
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadają się warunkowo	180 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadają się warunkowo	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadają się	50 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadają się		