



Wiertła HSS do blachy, TiN, Ø ostrzy: 8-20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	118030 8-20
GTIN	4045197036506
Klasa artykułu	11C

Opis

Wykonanie:

Ostry wierzchołek umożliwia wiercenie bez nawiercania. Stożkowe ostrza i promieniowo zaszlifowany obwód zapewniają płynne skrawanie. Ø oznaczone w rowkach. Chwył z 3 dodatkowymi powierzchniami.

powłoka TiN: wyższe prędkości skrawania i wielokrotnie większa trwałość. Odpowiednia do materiałów miękkich i zacierających się.

Zastosowanie:

Obróbka bez zadziorów i śladów drgań narzędzia. Blacha stalowa 0,1-2 mm, blacha stalowa nierdzewna (V2A) 0,1-1 mm, metale nieżelazne: 0,1-5mm, tworzywa sztuczne do 10 mm.

Materiał ostrza

 : HSS

norma: Norma zakładowa

chwył: Chwył z trzema powierzchniami zaciskowymi

długość całkowita: 62 mm

Ø chwytu: 8 mm

Opis techniczny

długość całkowita	62 mm
Ø ostrzy D_c	8 - 20 mm
Ø chwytu	8 mm
powłoka	TiN
Materiał ostrza :	HSS

norma	Norma zakładowa
chwyt	Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi
pierścień barwny	bez