


**Garant****XOMT060310ZZER, HB415, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212854 UNI
GTIN	4045197943101
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**Zalecane wartości dla  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$ .Promień programowany przy  $a_{p,max}$ : 2 mm

grubość płytki S: 3.18 mm

**Opis techniczny**

typ	UNI
promień naroża	1 mm
grubość płytki S	3.18 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XOMT060310ZZER
Gatunek	HB415
Materiał ostrza	HM
zalecana głębokość skrawania $a_{p,max}$	1 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	1 mm

Promień programowany przy $a_{p,max}$	2 mm
liczba wymian/ostrzy	3
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	280 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	260 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	220 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	200 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	180 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	150 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	130 m/min	M
uniw.	nadają się		
maksymalnie na mokro	nadają się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		
przyłącze	nadają się		