

HOLEX®**Oprawki do tulejek zaciskowych ER, walcowe, do tulejek zaciskowych ER: 20 ER****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300683 20
GTIN	4045197944245
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

oprawka walcowa z chwytem typu Weldon i nakrętką ER.

Zastosowanie:

Do przedłużania uchwytów zaciskowych stożkowych lub z tulejką zaciskową.

Wyp. dodatkowe:

Klucze do mocowania nr 309680 – 309740.

Tulejki zaciskowe ER nr 308878 – 309434, nakrętki zamienne ER nr 309580; 309650.

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 μm

Strategia skrawania: HSC

chłodzenie wewnętrzne: true

Ø chwytu d: 25 mm

zakres mocowania: 1 - 13 mm

Ø zewn. D: 28 mm

Długość całkowita L: 60 mm

Długość chwytu L₁: 60 mm

L₂: 24 mm

Opis techniczny

Ø chwytu d	25 mm
zakres mocowania	1 - 13 mm

Długość całkowita L	60 mm
do tulejek zaciskowych ER	20
Ø zewn. D	28 mm
L ₂	24 mm
Długość chwytu L ₁	60 mm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
chłodzenie wewnętrzne	true