

**Garant****Uchwyty zaciskowe tokarskie i frezarskie, PSC 63, Tulejki zaciskowe ER: 32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319295 32
GTIN	4045197943736
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

Adaptory szybkowymienne nr 319285; 319286; 319289 są wkręcane bezpośrednio w uchwyt. Najstabilniejszy układ z minimalnym wysięgiem.

**Zastosowanie:**

Do obróbki wewnętrznej wytaczakami.

**Norma:**

ISO 26623-1.

**w dostawie::**

Z nakrętką mocującą z gwintem zewnętrznym.

**wskazówka:**

Wstępne ustawianie np. za pośrednictwem GARANT nr 354760 rozm. VG1 z redukcją nr 354773 (tuleja nr 313291 rozm. 25 z redukcją dodatkową nr 319426; 319428 w rozm. 40/32).

Możliwe jest również bezpośrednie mocowanie tulejek zaciskowych ER.

Ø uchwytu podstawowego d<sub>2</sub>: 48 mm

Ø zewn. d<sub>3</sub>: 63 mm

l<sub>2</sub> z wymiennym adapterem: 103 mm

l<sub>2</sub> z tulejką zaciskową ER: 76 mm

x z wymiennym adapterem: 89 mm

x z tulejką zaciskową ER: 62 mm

**Opis techniczny**

x z tulejką zaciskową ER	62 mm
l <sub>2</sub> z wymiennym adapterem	103 mm
l <sub>2</sub> z tulejką zaciskową ER	76 mm
x z wymiennym adapterem	89 mm
Ø zewn. d <sub>3</sub>	63 mm
Ø uchwyty podstawowego d <sub>2</sub>	48 mm
gwint M	M40×1,5
adapter	PSC 63
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI