



## Adapter do brzeszczotów, z gwintem, do brzeszczotów o $\varnothing$ : 63/80/100 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	179907 63/80/100
GTIN	4045197942074
Klasa artykułu	210

### Opis

#### Wykonanie:

Powłoka Ni dla lepszego zabezpieczenia przed ścieraniem.

#### Zastosowanie:

Wraz z piłami tarczowymi dla systemu cięcia. Do frezowania rowków i przecinania.

#### wskazówka:

Uchwyty adapterów pił tarczowych z gwintem patrz część 3. katalogu. **Produkt zatępujący nr 179905.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

$L_1$ : 40 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 41,8 mm

$\varnothing D_1$  h6: 17 mm

$\varnothing D_2$ : 32 mm

gwint uchwytu M: M16

liczba otworów mocujących: 4

### Opis techniczny

długość całkowita $L_{ges}$	41,8 mm
zestaw śrub mocujących	219985 (TX15;4,2 Nm)
$L_1$	40 mm
gwint uchwytu M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Ø D <sub>2</sub>	32 mm
liczba otworów mocujących	4
Koło podziałowe otworów mocujących	25,5 mm
wykonanie chwytu	z gwintem
chłodzenie wewnętrzne	tak