



Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych kształt ADB, BT 40 krótkie, \varnothing trzpienia d1: 32 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302895 32
GTIN	4045197945013
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

Chwył stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.

Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. Kształt ADB.

Zastosowanie:

Z wpustem pasowanym do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.

Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

norma: DIN 6358

Norma na uchwyt: DIN 69871

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 5 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 60 mm

\varnothing zewn. D: 58 mm

Zastępcza śruba dociągania frezy 309860: 32

zamienne pierścienie zabierakowe 309870: 32

odpowiedni klucz specjalny 309840: 32

Opis techniczny

Ø zewn. D	58 mm
Ø trzpienia d ₁	32 mm
wymiar A długości wysięgu	60 mm
zamienne pierścienie zabierakowe 309870	32
Zastępcza śruba dociągania frezy 309860	32
odpowiedni klucz specjalny 309840	32
uchwyt	BT 40 krótkie
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC