

Garant

Oprawki do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, BT 50 A = 100, \varnothing trzpienia d1: 32mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	303035 32
GTIN	4045197944962
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- kształt walcowy
- z otworem Balluffchip
- zwiększona powierzchnia przylegania kołnierza
- wykonanie z amortyzacją drgań, uchwyt z rdzeniem tłumiącym drgania.

Chwył stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.

Wszystkie chwytł przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. Kształt ADB.

Z 4 kanałkami doprowadzającymi chłodziwo.

Zaleta:

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308802. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie!

Opis techniczny

\varnothing zewn. D	78 mm
wymiar A długości wysięgu	100 mm

Karta danych

Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	32
Ø trzpienia d ₁	32 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	32
Ø mocowania D ₁	32 mm
adapter	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	ADB
Otwór kanalika chłodzącego	niezamknięte
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich