

Garant

Oprawki do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, BT 30 krótki, ø trzpienia d1: 27mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	303010 27
GTIN	4045197944887
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- **Kształt walcowy.**
- **Z otworem na układ elektroniczny Balluff.**
- **Powiększona powierzchnia przylegania pasa.**

Chwyt stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.

Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. Kształt ADB.

Z **4** kanałkami doprowadzającymi chłodziwo.

Zalety:

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308802. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie!

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	40 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
ø trzpienia d ₁	27 mm

Karta danych

Ø zewn. D	50 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	27
Ø mocowania D ₁	27 mm
adapter	BT 30 krótki
Norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	ADB
Otwór kanalika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich