

**Garant**

**Oprawki do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, BT 50 A = 100, ø trzpienia d1: 22 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303035 22
GTIN	4045197944948
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

Chwyt stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.

Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. Kształt ADB.

Z 4 kanałkami doprowadzającymi chłodziwo.

- **kształt walcowy**
- **z otworem Balluffchip**
- **zwiększona powierzchnia przylegania kołnierza**
- **wykonanie z amortyzacją drgań, uchwyt z rdzeniem tłumiącym drgania.**

**Zalety:**

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

**w dostawie::**

Śruba mocująca frezy.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

**wskazówka:**

Inne wielkości na zamówienie!

Ø zewn. D: 48 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 22

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 22

**Opis techniczny**

Ø trzpienia d <sub>1</sub>	22 mm
Ø zewn. D	48 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	22
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	22
adapter	BT 50 A = 100
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	ADB
Otwór kanalika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich