

Garant**Oprawki do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, BT 50 A = 100, \varnothing trzpienia d1: 40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303035 40
GTIN	4045197944979
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- kształt walcowy
- z otworem Balluffchip
- zwiększona powierzchnia przylegania kołnierza
- wykonanie z amortyzacją drgań, uchwyt z rdzeniem tłumiącym drgania.

Chwyt stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.

Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. Kształt ADB.

Z 4 kanałkami doprowadzającymi chłodziwo.

Zalety:

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308802. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie!

Opis techniczny

\varnothing trzpienia d ₁	40 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	40

Karta danych

Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	40
wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø zewn. D	89 mm
Ø mocowania D ₁	40 mm
adapter	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	ADB
Otwór kanalika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich