

**Garant****Oprawki do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, BT 40 krótkie,  $\varnothing$  trzpienia d1: 27 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303015 27
GTIN	4045197944917
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

Chwył stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.

Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. Kształt ADB.

Z 4 kanałkami doprowadzającymi chłodziwo.

- **Kształt walcowy.**
- **Z otworem na układ elektroniczny Balluff.**
- **Powiększona powierzchnia przylegania pasa.**

**Zalety:**

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

**w dostawie::**

Śruba mocująca frezy.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

**wskazówka:**

Inne wielkości na zamówienie!

wymiar A długości wysięgu: 35 mm

$\varnothing$  zewn. D: 50 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 27

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 27

**Opis techniczny**

Ø trzpienia d <sub>1</sub>	27 mm
Ø zewn. D	50 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	27
wymiar A długości wysięgu	35 mm
adapter	BT 40 krótkie
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	ADB
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich