

**Garant**

**Oprawki do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, BT 40 krótkie,  $\varnothing$  trzpienia d1: 40 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303015 40
GTIN	4045197944931
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

Chwył stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.

Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. Kształt ADB.

Z 4 kanałkami doprowadzającymi chłodziwo.

- **Kształt walcowy.**
- **Z otworem na układ elektroniczny Balluff.**
- **Powiększona powierzchnia przylegania pasa.**

**Zalety:**

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

**w dostawie::**

Śruba mocująca frezy.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

**wskazówka:**

Inne wielkości na zamówienie!

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

$\varnothing$  zewn. D: 89 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 40

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 40

**Opis techniczny**

Ø trzpienia d <sub>1</sub>	40 mm
Ø zewn. D	89 mm
wymiar A długości wysięgu	50 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	40
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	40
adapter	BT 40 krótkie
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	ADB
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich