

Garant**Wytaczaki, lewe,, Wielkość chwytu / płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261305 20/11
GTIN	4045197945242
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Noże systemu GARANT eco z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukieunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i większą niezawodność procesu technologicznego. Z chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr 317900-319886.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: SVJCR/L 2020X11

pasująca wymienna płytko skrawająca: VC.. 1103..

Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mm

długość główki L₁: 40 mm

długość całkowita L: 99 mm

śruby mocujące: 269023 1

Opis techniczny

długość główki L ₁	40 mm
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269023 1
Wielkość chwytu	20 mm

długość całkowita L	99 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
kod ISO uchwyty	SVJCR/L 2020X11
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 1103..
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8