

Garant

Oprawki Weldon, kształt ADB, z kanałami doprowadz. chłodziwo, niklowane, SK 40 krótki, Ø mocowania D1: 12 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300120 12
GTIN	4045197945709
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:****GARANT –**

Wszystkie chwytys przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.

Z zamykanymi otworami na kanały chłodziwa.

Niklowanie specjalne.

Z otworem na Balluffchip.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

Ø zewn. D: 42 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 12

Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	12
wymiar A długości wysięgu	50 mm

Ø zewn. D	42 mm
Ø mocowania D ₁	12 mm
adapter	SK 40 krótki
norma	DIN 6359
Kształt	ADB
Otwór kanałika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe