

**Garant****Oprawki do stempli metrycznych  $\varnothing d = 8 \text{ mm}$ ,  $\varnothing$  chwytu: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293020 25
GTIN	4045197945914
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

**Wyposażenie:** Klucz do łożysk (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293005) dostępne od ręki.

**Wyposażenie:** Płetwy do wybijania chwytów MK są dostępne pod nr 293008 w rozmiarach MK2, MK3 i MK4.

**Pasuje do :**

obrabiarek CNC i konwencjonalnych.

**wskazówka:**

- **uwaga: zawsze używać odpowiedniej  $\varnothing$  stempla**
- **inne połączenia chwytów na zamówienie.**

L: 38 mm

dł. całkowita L<sub>1</sub>: 35 mm

**Opis techniczny**

L	38 mm
dł. całkowita L <sub>1</sub>	35 mm
$\varnothing$ chwytu	25 mm

Ø suwaka	8 mm
rodzaj chwytu	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie