

KÄRCHER**Agregaty wysokociśnieniowe do mycia, bez podgrzewania, oznaczenie producenta: HD615MPLUS****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078571 HD615MPLUS
GTIN	4054278359960
Klasa artykułu	07C

Opis**Wykonanie:**

Przenośny agregat wysokociśnieniowy do mycia, z silnikiem prądu przemiennego.

Urządzenie **sterowane wyłącznikiem ciśnieniowym**, system zapobiegający przekręcaniu się węża, wąż wysokociśnieniowy łożyskowany obrotowo pod ciśnieniem i obrotowa lanca ze stali nierdzewnej. Solidna 3-tłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą cylindrów. Mosiężny przewód dopływowy wody. Maks. temperatura na dopływie 60°C.

To **EASY!Force** - Pistolet wysokociśnieniowych wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wysokiego ciśnienia i tym samym redukuje siłę trzymania dla użytkownika. Tym samym dba o komfort pracy i brak zmęczenia. Ulepszony zawór z ceramiki pełnej. Zintegrowany system połączeń EASY! Lock. Umożliwia szybkie i proste nastawienie akcesoriów (np. dysz, rur stalowych) z jednolitymi przyłączami.

· **3-tłokowa pompa osiowa z hartowanymi tłokami ze stali szlachetnej.**

w dostawie::

10 m węża wysokociśnieniowego Premium, końcówka pistoletowa EASY!Force z miękką wkładką w uchwycie, lanca ze stali nierdzewnej 840 mm, frez do zanieczyszczeń i dysza trójstopniowa 0° / 25° / 40°.

pobór mocy: 3100 W

zabezpieczenie sieciowe: 16 A

Ciśnienie robocze: 30 – 150 bar

wydajność: 230 – 560 l/h
masa: 30 kg

Opis techniczny

masa	30 kg
wydajność	230 – 560 l/h
zabezpieczenie sieciowe	16 A
oznaczenie producenta	078571 HD615MPLUS
pobór mocy	3100 W
Ciśnienie robocze	30 – 150 bar